

# COMMENT CHOISIR?



Suivez les étapes suivantes pour personnaliser votre fauteuil ZenSo Ergo-line.

## 01. BASE



sans roues



roues Ø 65 mm avec frein individuel



roues Ø 100 mm avec frein individuel



roues Ø 100 mm, avec frein central sur 2 roues à l'avant



roues Ø 100 mm, avec frein central sur 4 roues

## 02. ACCOUDOIRS



Côtés revêtus



Côtés revêtus avec accoudoirs en matière synthétique



Côtés revêtus avec accoudoirs en bois



Accoudoirs abaissables en matière synthétique



Accoudoirs abaissables en bois

## 03. RAISING & SITTING ASSIST



sans aide pour se relever



avec raising & sitting assist

## 04. HAUTEUR D'ASSISE ET PROFONDEUR D'ASSISE



Hauteur d'assise



Profondeur d'assise

Convient à la taille de corps suivante

42,5 cm

46 cm

< 164 cm

45 cm

46 cm

164 - 176 cm

45 cm

50 cm

47,5 cm

50 cm

>176 cm

Haelvoet | Belgique  
Leon Bekaertstraat 8  
B-8770 Ingelmunster  
T +32 (0) 51 48 66 95  
F +32 (0) 51 48 73 19  
info@haelvoet.be  
www.haelvoet.be

**ZENSO OFFRE DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS**  
*et c'est vous qui décidez*

La gamme ZenSo offre une belle sélection de fauteuils qui peuvent s'adapter à n'importe quel environnement. Choisissez votre mécanisme de relax préféré, la base, la finition et les matériaux et adaptez le fauteuil complètement à vos souhaits et besoins.



Scannez et découvrez le "raising & sitting assist" sur ZenSo Ergo-line

 Haelvoet

**ZENSO ERGO-LINE**  
*fauteuil relax*



# ZENSO ERGO-LINE

## avantages



### 01. ERGO-LINE RELAX

*Confortable pour l'utilisateur*

Le mécanisme relax Ergo-line réglable en continu assure moins de points de pression sur le corps et une bonne circulation sanguine. Le mécanisme est actionné via un levier ergonomique.

### 02. COMBINAISON HAUTEUR / PROFONDEUR D'ASSISE

*Adapté à l'utilisateur*

Le fauteuil ZenSo Ergo-line est disponible en trois hauteurs d'assise (42,5 cm / 45 cm / 47,5 cm) et deux profondeurs d'assise (46 cm ou 50 cm). Ainsi, il existe un fauteuil ZenSo adapté à chaque utilisateur, quelle que soit sa morphologie.

### 03. REPOSE-JAMBES TÉLESCOPIQUE

*Soutien optimal*

Lorsqu'il est incliné, le repose-jambes s'étend de 70 mm. Cette fonction assure un soutien optimal des jambes et élimine les rides dans le similicuir au niveau des genoux, qui peuvent être à l'origine des escarres.

### 04. ASSISE AMOVIBLE

*Facile à entretenir*

L'assise et le repose-jambes sont amovibles en une seule pièce afin de pouvoir nettoyer en profondeur le fauteuil. Le dessous de l'assise et du repose-jambes est entièrement revêtu en similicuir.

### 05. RAISING & SITTING ASSIST

*Se lever et s'asseoir en toute sécurité*

Le fauteuil peut être équipé en option du système "raising & sitting assist" facilement activé par une manette supplémentaire. Le soutien offert par l'assise releveur permet de se lever et de s'asseoir plus facilement.

### 06. HAUT DEGRÉ DE FINITION

*Qualité et facilité d'entretien*

Assise et repose-jambes entièrement revêtus de similicuir, également le dessous du coussin. Niveau de finition élevé grâce à la double couture décorative. L'absence de fermetures éclair et d'agrafes augmente la facilité d'entretien.

### 07. FREIN CENTRAL

*Activation en 1 mouvement*

Le fauteuil est extrêmement maniable et mobile. Les roues à l'avant sont équipées d'un frein central avec blocage de direction qui peut être actionné très doucement par un seul mouvement via une pédale de frein ergonomique.

### 08. ROUES JUMELÉES

*Meilleure maniabilité*

Les roues jumelées Tente Ø 100 mm offrent un confort de conduite inégalé grâce à la très faible résistance au roulement et au pivotement.

### 09. MODULABLE

*Selon vos besoins et souhaits*

Le fauteuil relax est modulable à souhait. De nombreux accessoires viennent compléter tels une tête amovible, un porte-sérum, une tablette repas, un coussin tête/nuque,...

### 10. IGNIFUGE

*Similicuir et mousse*

Toutes les couches de la mousse sont ignifugées. La mousse offre une sécurité incendie optimale même en cas d'endommagement du similicuir.

### 11. ERGONOMIE

*Poignée et roue directionnelle*

Si l'on opte pour des roues à freinage central, les roues directionnelles sont placées à l'avant, de sorte que moins de force est nécessaire pour manoeuvrer le fauteuil. La forme ovale de la poignée de pousse assure une tactilité optimale.

### 12. CONFORT UNIVERSEL

*Place au confort*

La forme du dossier offre un support exceptionnel au niveau du bas du dos, des épaules et de la tête. Un coussin de nuque supplémentaire est possible, mais certainement pas nécessaire.